

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Mit den ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteeinbau bietet OSRAM ein breites Produktsortiment an Originalersatzteilen für Motorräder. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung                    | Produktinformation                          | General Product Information | Elektrische Daten      |              |              |
|--|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|  | Application (Category and Product specific) | Bestellnummer               | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2351MFX6 | Signallampen                                | 2351MFX6                    | 1,32 W                 | 12.0 V       | 1 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2352MFX6 | Signallampen                                | 2352MFX6                    | 2,13 W                 | 12.0 V       | 2 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2452MFX6 | Signallampen                                | 2452MFX6                    | 1,8 W                  | 12.0 V       | 1 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2473MFX6 | Signallampen                                | 2473MFX6                    | 1,12 W                 | 12.0 V       | 1 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MF   | Signallampen                                | 2721MF                      | 1,2 W                  | 12.0 V       | 1 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MFX  | Signallampen                                | 2721MFX                     | 1,2 W                  | 12.0 V       | 1 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MF   | Signallampen                                | 2722MF                      | 2 W                    | 12.0 V       | 2 W          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MFX  | Signallampen                                | 2722MFX                     | 2 W                    | 12.0 V       | 2 W          |

| Produkt-Bezeichnung                    | Leistungsaufnahme-Toleranz | Prüfspannung | Photometrische Daten | Physical Attributes & Dimensions |         |
|--|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------|
|  |                            |              | Lichtstrom           | Sockel (Normbezeichnung)         | Länge   |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2351MFX6 | ±10 %                      | 13,5 V       | 7,5 lm               | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2352MFX6 | ±10 %                      | 13,5 V       | 11,8 lm              | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2452MFX6 | ±10 %                      | 13,5 V       | 6,5 lm               | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2473MFX6 | ±10 %                      | 14,0 V       | 3,6 lm               | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MF   | ±10 %                      | 13,5 V       | 6,4 lm               | B8.5d                            | 23.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MFX  | ±10 %                      | 13,5 V       | 6,4 lm               | BX8.5d                           | 23.5 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MF   | ±10 %                      | 13,5 V       | 10,2 lm              | B8.5d                            | 21.6 mm |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MFX  | ±10 %                      | 13,5 V       | 10,2 lm              | BX8.5d                           | 23.5 mm |

## Familiendatenblatt

| Produkt-Bezeichnung                    | Durchmesser | Farben & Materialien |                | Lebensdauer        |                                | Einsatzmös<br>td.lang,alli<br>chkeiten |
|--|-------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--|
|  |             | Sockelfarbe          | Lebensdauer B3 | Lebensd<br>auer Tc | Stärke der<br>Leiterplatt<br>e |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2351MFX6 | 5 mm        | Tiefschwarz          | 600 hr         | 3000 hr            | 1,25 mm                        |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2352MFX6 | 5 mm        | Blassgrün            | 1500 hr        | 6000 hr            | 1,25 mm                        |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2452MFX6 | 5 mm        | Beige                | 1700 hr        | 6500 hr            | 1,25 mm                        |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2473MFX6 | 5 mm        | Pastellorange        | 500 hr         | 5000 hr            | 1,25 mm                        |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MF   | 5 mm        | Tiefschwarz          | 500 hr         | 2000 hr            | 1,6 mm                         |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MFX  | 5 mm        | Lichtblau            | 500 hr         | 2000 hr            | 1,25 mm                        |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MF   | 5 mm        | Neongrün             | 1300 hr        | 4000 hr            | 1,6 mm                         |  |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MFX  | 5 mm        | Blassgrün            | 1300 hr        | 4000 hr            | 1,25 mm                        |  |

| Produkt-Bezeichnung                    | Zertifikate &<br>Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006<br>(REACH) |  |                                       |
|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
|  | ECE-Kategorie              | Datum der<br>Deklaration  | Primäre<br>Erzeugnisnummer   | Stoff der<br>Kandidatenliste 1        |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2351MFX6 | -                          | 26-08-2024  | 4062172046916  <br>4008321096852  <br>4008321011756                    | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2352MFX6 | -                          | 26-08-2024  | 4008321097149  <br>4008321011039  <br>4062172046947                    | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2452MFX6 | -                          | 26-08-2024  | 4008321011800  <br>4008321097118  <br>4008321011831  <br>4062172046978 | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2473MFX6 | -                          | 26-08-2024  | 4008321011220  <br>4008321011190  <br>4008321096821                    | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MF   | -                          | 26-08-2024  | 4050300891255  <br>4008321018342                                       | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MFX  | -                          | 26-08-2024  | 4008321018625  <br>4008321297150                                       | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MF   | -                          | 26-08-2024  | 4008321057839  <br>4008321096791                                       | No declarable<br>substances contained |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MFX  | -                          | 26-08-2024  | 4008321297181  | No declarable<br>substances contained |

## Familiendatenblatt

| <b>Produkt-Bezeichnung</b>             | <b>SCIP<br/>Deklarationsnummer</b> |
|--|------------------------------------|
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2351MFX6 | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2352MFX6 | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2452MFX6 | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2473MFX6 | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MF   | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2721MFX  | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MF   | In work                            |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE<br>2722MFX  | In work                            |

## Familiendatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

